



冷温ペルチェベスト

COOL & WARM PELTIER VEST

ペルチェデバイス
取付穴(背面)

選べる

12ヶ所

ペルチェ
デバイス

6個入

オールシーズン対応

冷却効果

環境温度より
最大約

-20℃

※環境温度約25℃の時

温熱効果

プレート温度
最大約

49℃

※環境温度約25℃の時

効率よく冷温効果を高める
首元に取り付穴を配置

すぐに
使える!

コンプリー
セット

品番 Y8158-010

SIZE: F

付属品

- ペルチェデバイス × 6
- ケーブル × 2
- 専用バッテリー × 2
(モバイルバッテリー)
- USBケーブル × 2
- 取扱説明書 × 2

10000
mAh



COOL & WARM

PELTIER VEST 冷温ペルチエベスト

品番 Y8158-010

TULTEX

首にフィットする
密着設計



COOL・HOTモード切り替え時の温度調節

スイッチ付きケーブル

COOLモード

HOTモード

ゆらぎモード

10分ON→2分OFF→10分ON→2分OFFを自動で繰り返します。冷却(温熱)時に肌の冷たさ(暖かさ)に慣れないようオンオフを繰り返し冷却(温熱)感覚を高めます。

安全機能

- ①異常電流検出時、自動電源OFF機能
 - ②電源OFF時、1分間継続排熱機能
- ※ペルチエデバイス3個取付時のみ起動

COOLモード	強(白)	中(青)	弱(紫)	ゆらぎ(緑)
温度切り替え (4段階)				
環境温度より (使用環境温度 20~40℃)	最大 約-20℃	最大 約-15℃	最大 約-10℃	最大 約-20℃
連続使用時間	約3.5時間	約4.5時間	約6時間	約4時間

HOTモード	強(赤)	弱(黄)	ゆらぎ(緑)
温度切り替え (3段階)			
プレート温度	最大 約49℃	最大 約43℃	最大 約49℃
連続使用時間	約9時間	約13時間	約10時間

※稼働時間は専用バッテリー使用時の目安です。※付属の専用バッテリーをご使用ください。バッテリーの仕様や性能によって稼働時間が異なり使用できない場合がございます。
※ご使用される環境により稼働時間が異なります。※環境温度約25℃の時

オールシーズン対応

冷却効果

環境温度より
最大約
-20℃

温熱効果

プレート温度
最大約
49℃

冷温ペルチエベストの取付方法 ※素肌への直接着用は絶対にお避けください。

ペルチエデバイス
取付穴(前面)
選べる
12ヶ所



取付穴へペルチエデバイスを
取り付けます。



裏返し、リングを取り付けます。
※リングの締めすぎは生地を傷める
可能性がありますので、ご注意ください。



ペルチエデバイスの差込口に
ケーブル(Type-C)を差し
込みます。




ケーブルをケーブル通しループに
通します。



バッテリーポケットの配線穴に
ケーブル(Type-A)を差し込み
バッテリーと接続します。

付属品



●ペルチエデバイス
×6



●ケーブル
×2



●専用バッテリー
(モバイルバッテリー)×2



●USBケーブル×2
(長さ: 約30cm)
USB Type-A / USB Type-C



●取扱説明書×2

- 専用バッテリーを充電するACアダプターは付属していません。
- 出力5V2A~3A(1.5A)のACアダプターをご使用ください。

ウェアサイズ

	F
胸囲 (cm)	87~110
着丈 (cm)	38.5

使用上のご注意

- 必ず取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
- バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電・使用・保管
しないでください。
- 濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。
- ご使用済みのバッテリーは一般ゴミとして捨てないでください。
- お手入れの前に必ずウェアからバッテリーを取り外してください。
- 仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

ウェア材質	本体: ポリエステル 85% 裏地: ポリエステル 88% ボリウレタン 15% 裏地: ポリウレタン 12%
モバイル バッテリー 製品仕様	容量: 3.85V 10,000mAh (38.5Wh) 定格容量: 5V 6,100mAh (30.5Wh) 出力: USB-A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB-C 5V/3A 9V/2A 12V/1.67A 入力: USB-C 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 使用温度: 0℃~40℃ 本体寸法: H17.5×W67×L104 (mm) 重量: 約165g 充電時間: 約3時間 (PD対応アダプター) 約4.5時間 (5V/2A対応アダプター) ※使用するACアダプターやケーブルの仕様により変動します

※電池容量10000mAh/出力2.0A以上のモバイルバッテリー使用時
※合計出力5V/2.0A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
※連続使用時間は最大電流時の値です。使用状態・環境により変動いたします。
※当社計測基準によります。

企画・販売元 アイトス株式会社